

PSEN me1.2S / 1AS

570006



Interverrouillage de sécurité mécanique, avec actionneur standard, principe de verrouillage : à ressort 1 500 N, contacts : 2 F, 2 O, tension d'alimentation 110 - 230 V AC.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation: CCC, CE, BG, cCSAus, EAC

variante d'appareil: Unité

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V): 110 - 110 V

Type de tension d'alim. U1: AC

Puissance absorbée AC: 8 VA

Tension d'alimentation 2 (V): 230 - 230 V

Type de tension d'alim. U2: AC

Sorties relais

Cat.d'utilisa° norme AC/DC1: EN 60947-4-1

Tension AC1 contact de sécu.: 240 V

Courant max. AC1 contact sécu.: 2.5 A

Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13: EN 60947-5-1

Tension AC15 contact de sécu.: 230 V

Courant max AC15 contact sécu.: 2.5 A

Environmental data

Température d'utilisation: -25 - 70 °C

Données mécaniques

Force d'interverrouillage:	1500 N
Bornier de raccordement:	Bornier à ressorts
Type de borniers:	Fixe
Dimensions hauteur:	184 mm
Dimension largeur:	42.5 mm
Dimension profondeur:	51 mm
Poids net:	335 g
Poids brut:	415 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6c
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548052381
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593
Volume:	1.372

Accessoires optionnels



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m




380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



570101

PSEN me1AS



570102

PSEN me1AR



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²