

PSEN op SL adapter

631187



Câble, adaptateur, IP67, connecteur mâle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A sur connecteur femelle M12, noir, droit, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, pour le raccordement d'un jeu de 2 PSENopt slim pour émetteur et récepteur, UE 2 pièces.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	4 A
Impédance du câble K1:	58 ohms/km
Résist. spécif. du contact K1:	$\geq 1E+16 \Omega \cdot \text{cm}$
Environmental data	
Température d'utilisation:	-20 - 80 °C
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur mâle à 5 br
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Type de connecteur 2:	M12, connecteur femelle à 5 br
Codage du connecteur M12 2:	Codé A
Matériau du connect. fileté 1:	Zn nickelé
Matériau du connect. fileté 2:	Zn nickelé
Surf. contact matériel 1:	Au
Surf. contact matériel 2:	Au
Matériau du joint d'étanchéité:	FPM

Matériau du connecteur mâle:	CuZn doré
Matériau du connecteur femelle:	CuZn doré
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)
Longueur du câble:	0.1 m
Couleur gaine extérieure 1:	Noir
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	TPU / TPE-U
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	6 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	4.55 - 4.55 mm
Section du conducteur:	0.25 - 0.25 mm ²
Nombre de fils:	4
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20549
Exempt d'halogène:	Oui
Non inflammable:	cULus 20549
Matériau du boîtier:	TPU, UL94 HB
Poids net:	56 g
Poids brut:	66 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548088571
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272791
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026



THE SPIRIT OF SAFETY

Caractéristique de réf. ETIM:	EC003015
Volume:	0