

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

773713



PNOZmulti classique, module de communication, standard, bus de terrain EtherCAT, prend en charge CANopen sur EtherCAT, protocole CiA DS-301 V4.0.2, 2 ports RJ45, vitesse de transmission 100 Mbit/s, entrées virtuelles 24/128 bits, sorties virtuelles 24/128 bits.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Données techniques	
Données électriques	
But de UINT1:	Alimentation du module
Source de la tension interne:	via l'appareil de base
Type de tension de UINT1:	DC
Tol. de UINT. au module:	-2 %/+2 %
Interface bus de terrain	
Interface du bus de terrain:	EtherCAT
Type de bus de terrain:	Esclave
Nom protocole bus de terrain:	CANopen sur EtherCAT
Vitesses transmiss° réglables:	100 Mbit/s
Raccordement du bus de terrain:	RJ45
Iso. galv. du bus de terrain:	oui
Tension de contrôle:	500 V AC
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0 - 0 °C
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2

Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-30
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61131-2
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 61131-2
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Données mécaniques	
Position de montage:	Horizontal sur support profilé
Dimensions du rail DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Matériau du boîtier partie inf:	PPO UL 94 V0
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	114 mm
Poids net:	114 g
Poids brut:	132 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091

UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548067309
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242208
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001423
Volume:	0.427

Accessoires optionnels



774639

KOP-XE