

S1MO 48VAC 2c/o

840620



Relais de surveillance de la température, dispositif de protection contre la surchauffe de moteurs, générateurs, etc., 2 contacts d'informations, 2 commutateurs, largeur = 22,5 mm, UB = 48 V AC.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	48 - 48 V
Type de tension d'alim. U1:	AC
Puissance absorbée AC:	3.5 VA
Protection max. de l'appareil:	Section max. du fil
Circuit de mesure	
Seuil de déclenchement Ran:	3,6 kOhm, ±10 %
Valeur de réarmement Rab:	1,8 kohms, ±10 %
Rés. à froid max. Rk à 20 °C:	1,5 kohm
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Matériau des contacts relais:	AgCdO
Indic. suppl. contacts relais:	+ 3,0 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C

Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier partie inf:	PPO UL 94 V0
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Matériau du boîtier partie sup:	PPO UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensions hauteur:	87 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	165 g
Poids brut:	175 g
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122229
Code EAN:	4046548078329
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371810
Version du ETIM:	ETIM-9.0

Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001446
Volume:	0.255