

PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m

533180



Câble de connexion, PVC (UL105°C), jaune RAL1003, ECOLAB, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle droit M12 à 5 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, bague fileté : acier inoxydable 1.4404, longueur du câble : 5m

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, ECOLAB
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	4 A
Impédance du câble K1:	57 ohms/km
Résistance d'isol. du câble K1:	200 Mohm x km
Capacité spéc. du câblage K1:	79,9 pF/m
Environmental data	
Température d'utilisation:	-40 - 105 °C
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur femelle à 5 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Type de connecteur 2:	M12, connecteur mâle à 5 br
Forme du type de connecteur 2:	Droit
Codage du connecteur M12 2:	Codé A
Matériau du connect. fileté 1:	1,4404 acier inoxydable

Matériau du connect. fileté 2:	1,4404 acier inoxydable
Surf. contact matériel 1:	Au
Surf. contact matériel 2:	Au
Matériau du joint d'étanchéité:	EPDM
Matériau du connecteur mâle:	CuZn
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PVC Y17 (105°)
Longueur du câble:	5 m
Couleur gaine extérieure 1:	jaune de sécurité RAL 1003
Couleur du boîtier:	gris clair
Matériau de la gaine câble 1:	PVC YM3 (105°)
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	5.4 - 5.4 mm
Section du conducteur:	0.34 - 0.34 mm²
Section du fil AWG K1:	22
Câblage K1:	Fils en couches concentriques
Blindage K1:	Non
Nombre de fils:	5
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 2517 VW1
Exempt d'halogène:	Non
Résistant à l'huile:	Résistant
Non inflammable:	VDE 0482-265-2-2, CEI 60332-2, EN 50265-2-2, UL VW1
Couple rota. vis verrouillage:	env. 50 cNM
Poids net:	228 g
Poids brut:	232 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548089592
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0