

PSEN ml b 2.1 unit

570402



Interverrouillage de sécurité PSENmlock, codé multiple, avec capteur desécurité et actionneur, avec interverrouillage, avec réinitialisation de la tension d'alimentation, connecteur mâle M12 à 8 broches, câble de 0,23 m, montage individuel

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	élevée
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDb
Codage du transpondeur:	Codé multiple
Type de reset:	Reset par l'alimentation
Adapté au montage en série:	Non
variante d'appareil:	Unité

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	1

Entrées

Nombre d'entrées:	2
Tension continue sur l'entrée:	24 V DC

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
Nbre de sorties d'information:	1

Sep.pot. sorties stat.:	non
Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1:	DC-13
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	0
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme	EN 55011 : classe A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Indice de protection UL (type):	de type 1
Temps	
Dur. impu. Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Données mécaniques	
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Système débl. évac. disponible:	Non
Décalage en hauteur max.:	+/-3,0 mm
Décalage ang. max. sur l'axe X:	+/-2,0 deg
Décalage ang. max. sur l'axe Y:	+/-2,5 deg
Décalage ang. max. sur l'axe Z:	+/-7,5 deg
Décalage max. sens de ferm.:	+/-2 mm
Actionneur de type 1:	PSEN ml 2.1
Type de raccordement:	Mâle M12 à 8 broches
Constitution du câble:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Matériau du produit:	Zn, Aluminium, Acier galvanisé, Plastique, Acier inoxydable

Dimensions hauteur:	217.2
Dimension largeur:	40
Dimension profondeur:	40
Poids net:	1100
Poids brut:	1450
Transpondeur	
Fréquence de fonctionnement:	122 kHz - 128 kHz
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548081732
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593
Volume:	0

Accessoires optionnels



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570494

PSEN ml bracket swinging door 80

	570472	PSEN ml escape release cordset 2,5m
	C1000059	Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	570468	PSEN ml escape release cordset 1,0m
	570469	PSEN ml escape release cordset 1,25m
	570466	PSEN ml escape release cordset 0,5m
	570467	PSEN ml escape release cordset 0,75m
	570462	PSEN ml escape release extension
	570484	PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m