

PSEN op4H-s-30-060/1

630763



Barrières immatérielles de sécurité, de type 4, PL e, protection des mains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 600 mm, tension d'alimentation 24 V, connecteur de raccordement M12, émetteur : à 4 broches, récepteur : à 8 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données générales

Homologation:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC
Type d'EPES:	4
Principe du capteur:	Optique
Hauteur de protection:	600 mm
Résolution indice protection:	Main
Portée (m):	0.2 - 19 m

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC

Données optiques

Plage longueurs onde utilisée:	950 nm
--------------------------------	--------

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
-------------------------	---

Environmental data

Température d'utilisation:	0 - 55 °C
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-3
Indic. soll. due à l'humidité:	95 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé

Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	10g
Norme indice de protection:	EN 60529
Temps	
Temps d'appel:	14 - 14 ms
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie sup:	Aluminium
Dimensions hauteur:	683.2 mm
Dimension largeur:	32.3 mm
Dimension profondeur:	36.9 mm
Poids net:	2360 g
Poids brut:	3360 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Code EAN:	4046548062229
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272704
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002549
Volume:	0

Accessoires obligatoires

	630319	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
	630308	PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630313	PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 3m
	630303	PSEN op CABLE M12 4 br., droit blindé 3m
	630314	PSEN op CABLE M12 8 br., droit blindé 5m
	630328	PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
	630317	PSEN CABLE M12 8 br., angle blindé 5m
	630306	PSEN op CABLE M12 4 br, angle blindé 3m



630318

PSEN op CABLE M12 8 br.,angle blindé 10m



630307

PSEN op CABLE M12 4br.,angle blindé 5m



630329

PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630315

PSEN op CABLE M12 8 br.,droit blindé 10m



630316

PSEN op CABLE M12 8br., angle blindé 3m



630305

PSEN op CABLE M12 4 br,droit blindé 10m