

PSEN sg2 actuator

570890

Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part).



Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, TÜV
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Codage du transpondeur:	Codé
variante d'appareil:	Actionneur

Données techniques

Environmental data

Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-20, 55
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme	EN 55011 : classe A, EN 61000-4-8, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	30g

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, type 3:	200 000 cycles
Matériau de l'actionneur:	Acier inoxydable
Dimensions hauteur:	110
Dimension largeur:	195

Dimension profondeur:	108
Poids net:	1390
Poids brut:	1440
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548079692
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272606
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487
Volume:	0