

PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator

570622



Actionneur (free-moving), codé, pour système d'interverrouillage desécurité PSENslock, platine de fond en aluminium, pour une force d'interverrouillage de 1 000 N

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Codage du transpondeur:	Codé
variante d'appareil:	Actionneur

Données techniques

Environmental data

Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-25, 55
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme	EN 55011 : classe A, EN 60947-5-3, EN 62061
Vibrations selon norme...	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g

Données mécaniques

Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Matériau plaque d'ancrage:	Acier nick. traité corrosion
Matériau de l'actionneur:	Traitement contre l'oxydation

Dimensions hauteur:	188
Dimension largeur:	52
Dimension profondeur:	22
Poids net:	590
Poids brut:	670
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548074673
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272606
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001487
Volume:	0

Accessoires optionnels



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door