

PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit

570603



Système d'interverrouillage de sécurité PSENslock, codé, avec interverrouillage électromagnétique, avec capteur de sécurité et actionneur (standard), interverrouillage pour la protection des process, force d'interverrouillage 1 000 N, connecteur mâle M12 à 5 broches, montage individuel

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	faible
Classific. selon EN 60947-5-3:	PDDb
Codage du transpondeur:	Codé
Adapté au montage en série:	Non
variante d'appareil:	Unité

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24, 24
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	7.2

Entrées

Nombre d'entrées:	1
-------------------	---

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
Nbre de sorties d'information:	0
Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1:	DC-12

Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-25, 55
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme	EN 55011 : classe A, EN 60947-5-3, EN 62061
Vibrations selon norme....:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Force d'interverr.aimant activ:	1000
Décalage en hauteur max.:	5 mm
Décalage de l'angle max:	2,5 deg
Actionneur de type 1:	PSEN sl-1.0 1.1
Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Mâle M12 à 5 broches
Constitution du câble:	LiYY 5 x 0,25 mm2
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Matériau plaque d'ancrage:	Acier nick. traité corrosion
Matériau de la platine de fond:	Traitement contre l'oxydation
Matériau de l'actionneur:	Traitement contre l'oxydation
Dimensions hauteur:	172
Dimension largeur:	45
Dimension profondeur:	44
Poids net:	1720
Poids brut:	1780
Transpondeur	

Fréquence de fonctionnement:	122 kHz - 128 kHz
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548063714
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593
Volume:	0

Accessoires obligatoires



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630347

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m



630348

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m



630349

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m

Accessoires optionnels



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570552

PSEN sl restart interlock (padlock)



570550

PSEN sl bracket swing door



570551

PSEN sl bracket sliding door



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m