


PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit

541110



Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur mâle à 8 broches M8, un sens d'activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total, 8 procédures d'apprentissage sont possibles.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Principe du capteur:	Transpondeur
Niveau de codage ISO 14119:	élevée
Classific. selon EN 60947-5-3:	Pddb
Codage du transpondeur:	Codé multiple
Adapté au montage en série:	Oui
variante d'appareil:	Unité

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V):	24, 24
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	1

Entrées

Nombre d'entrées:	2
Tension continue sur l'entrée:	24 V DC

Sorties semi-conductrices

Nombre de sorties OSSD:	2
Nbre de sorties d'information:	1
Sep.pot. sorties stat.:	non

Sort.stat.résist.cou.circ.:	oui
Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1:	DC-12
Environmental data	
Norme température ambiante:	EN 60068-2-14
Température d'utilisation:	-25, 70
Norme température de stockage:	EN 60068-2-1/-2
Sollicit. humidité selon norme:	EN 60068-2-78
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
CEM selon norme:	EN 60947-5-3
Vibrations selon norme...:	EN 60947-5-2
Accél. choc selon la norme 1:	30g
Catégorie de surtensions:	III
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Distances de commutation	
Modif. dist. comm. chgmt temp.:	+0,01mm/°C
Données mécaniques	
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Actionneur de type 1:	PSEN cs4.1
Capteur montage au bord poss.:	Oui, respecter instr. montage
Type de raccordement:	Mâle M8 à 8 broches
Constitution du câble:	Li9Y11Y 8 x 0,14 mm ²
Matériau du boîtier partie sup:	PBT
Dimensions hauteur:	37
Dimension largeur:	26
Dimension profondeur:	18
Poids net:	45
Poids brut:	70
Transpondeur	
Fréquence de fonctionnement:	122 kHz - 128 kHz

Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7a, 7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Oxyde de plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1%
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548067095
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27274601
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002592
Volume:	0

Accessoires optionnels



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



540130

SDD ES ETH



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



540132

SDD ES PROFIBUS



773603

PDP67 F 4 code