

PMC SI6A061R/EC 1x 5A

8C000007



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	UL Listed, CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation 2 (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U2:	DC
Entrées	
Environmental data	
Température d'utilisation:	0 - 45 °C
Type de refroidissement:	Ventilateur intégré
Données mécaniques	
Dimensions hauteur:	343 mm
Dimension largeur:	45 mm
Dimension profondeur:	265 mm
Poids net:	3030 g
Poids brut:	4650 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
Code EAN:	4046548100136
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27023101
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001857
Volume:	0

Accessoires obligatoires



8C000005

PMC SI6A061 terminal set (R)