

PMCTendo DD4.01/122/230-480V

0105219



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; I_{max} (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed
Données techniques	
Données électriques	
But de U1:	Alimentation principale
Tension d'alimentation (V):	230 - 480 V
Type de tension d'alim. U1:	AC
But de U2:	Alimentation
Tension d'alimentation 2 (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U2:	DC
Section puissance	
Courant de crête pour 5 s:	3 A
Entrées analogiques	
Nombre d'entrées analogiques:	2
Type d'entrées analogiques:	Tension
Résolution Entrées analogiques:	14 Bit, 12 Bit
Entrées	
U entrée EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Sorties analogiques	
Nombre de sorties analogiques:	2

Type de sorties analogiques:	Tension
Résolution sorties analogiques:	10 Bit
Interface CANopen	
Nombre d'interfaces CANopen:	1
Interface série	
Nombre d'interfaces RS-232:	1
Données mécaniques	
Dimensions hauteur:	325 mm
Dimension largeur:	70 mm
Dimension profondeur:	265 mm
Poids net:	4200 g
Poids brut:	5300 g
Environnement	
Conformité RoHS:	oui
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85044084
UNSPSC 25:	39121007
Code EAN:	4046548041248
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27023101
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000017
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001857
Volume:	0