

PSEN me3 / 2AR

570212



Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur radius, contacts :1 F, 1 O.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, cCSAus, TÜV, EAC
variante d'appareil:	Unité
Données techniques	
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240 V
Courant max. AC1 contact sécu.:	10 A
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	240 V
Courant max AC15 contact sécu.:	3 A
Environmental data	
Température d'utilisation:	-30 - 80 °C
Données mécaniques	
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Dimensions hauteur:	90 mm
Dimension largeur:	52 mm
Dimension profondeur:	33 mm
Poids net:	175 g

Poids brut:	238 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	6A, 6C
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, ETU
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 96-45-7
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Code EAN:	4046548002768
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272603
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002593
Volume:	0

Accessoires optionnels



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



773600

PDP67 F 8DI ION



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²