

PSEN opII3H-s-30-060

632023



Barrières immatérielles de sécurité, de type 3, PL d, protection des mains (résolution 30 mm), hauteur du champ de protection 600 mm sans zone morte, tension d'alimentation 24 V. Connecteur de raccordement M12, émetteur : à 5 broches, récepteur à 5 broches. Les câbles de raccordement ne sont pas fournis.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Type d'EPES:	3
Principe du capteur:	Infrarouge
Hauteur de protection:	600 mm
Résolution indice protection:	Main
Portée (m):	0.2 - 18 m
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Données optiques	
Plage longueurs onde utilisée:	850 nm
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties OSSD:	2
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 60 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	95 % d'humidité rel. à 50 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m

CEM selon norme:	CEI 61496-1
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Support pour chocs norme 1:	Adv Bracket Kit
Accél. choc selon la norme 1:	40g
Support pour chocs norme 2:	Adv Bracket Kit
Accél. choc selon la norme 2:	50g
Support pour chocs norme 3:	Swivel-Mount
Temps	
Temps d'appel:	7.2 - 7.2 ms
Données mécaniques	
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Longueur de câble max.:	50 m
Matériau du boîtier:	Aluminium
Matériau capuchons d'extrémité:	Zn
Matériau vitre avant:	PC
Dimensions hauteur:	604 mm
Dimension largeur:	35 mm
Dimension profondeur:	40 mm
Poids net:	1820 g
Poids brut:	3100 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548076288
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272704
Version du ETIM:	ETIM-9.0

Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC002549
Volume:	0

Accessoires optionnels



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



630348

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 5m



630349

PSEN op CABLE M12 5 br., angle 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set




632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set




632033

PSEN opII mirror column-090




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



630312

PSEN op CABLE M12 5 br., droit 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m