

PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c

774143



Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = 110- 120 V AC, Larghezza: 90 mm, unità contatti per l'espansione contatti + potenziamento in combinazione con componenti di controllo di sicurezza.

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di alimentazione (V): 110 - 110 V

Tipo tensione alimentazione U1: AC

Potenza assorbita AC: 7 VA

Ingressi

Numero di ingressi: 2

Uscite a semiconduttore

N. uscite a semiconduttore: 0

Uscite a relè

Cat. utilizzo AC/DC1 Norma: EN 60947-4-1

Tens. AC1 cont. di sicurezza: 240 V

Corr. max AC1 cont. di sic.: 8 A

Tens. DC1 cont. di sicur.: 24 V

Corr. max DC1 contatto di sic.: 8 A

Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma: EN 60947-5-1

Tens. AC15 cont. di sicur.: 230 V

Corr. max AC15 contatto di sic: 5 A

Tens. DC13 cont. di sicur.:	24 V
Contatti sicurezza: AC per UL:	240 V AC G. P.
Contatti sicurezza: Pilot Duty:	B300, R300
Materiale contatti relè:	AgSnO2
Dati suppl. contatti relè:	+ 0,2 µm Au
Dati ambientali	
Stress climatico secondo...:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - -10 °C
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Condensazione ammessa:	non consentito
EMC sec. norma	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrazioni sec. Norma:	EN 60068-2-6
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 60947-1
Categoria di sovratensione:	III / II
Grado contaminazione:	2
Dati meccanici	
Posizione di montaggio:	A scelta
Mater. custodia piastra front.:	ABS UL 94 V0
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite
Tipo di morsetto:	Fisso
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG:	24 - 10 AWG
Altezza:	87 mm
Larghezza:	90 mm
Profondità:	121 mm
Peso netto:	600 g
Peso lordo:	610 g
Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548011876
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
Volume:	1.023