

PSEN sl-0.5p 1.1 1switch

570510



Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 500 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Principio sensore:	Transponder
Liv. codifica sec. ISO 14119:	bassa
Classif. sec. EN 60947-5-3:	PDDb
Codifica transponder:	Codificato
Collegamento in serie idoneo:	Sì
versione dispositivo:	Sensore
Dati tecnici	
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione (V):	24, 24
Tipo tensione alimentazione U1:	DC
Potenza assorbita DC:	4.8
Ingressi	
Numero di ingressi:	3
Tensione continua all'ingresso:	24 V DC
Uscite a semiconduttore	
Numero di uscite OSSD:	2
Numero uscite di segnalazione:	1
Uscita SC protezione CC:	Sì

Cat. impiego sec. EN 60947-1:	DC-12
Dati ambientali	
Norma temperatura ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 55
Norma temp. magazzinaggio:	EN 60068-2-1/-2
Esposiz. a umidità sec. norma:	EN 60068-2-78
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
EMC sec. norma	EN 55011: classe A, EN 60947-5-3, EN 62061
Vibrazioni sec. Norma:	EN 60947-5-2
Acceler. shock sec. Norma 1:	30g
Categoria di sovratensione:	III
Grado contaminazione:	3
Dati meccanici	
Forza di tenuta magneti ON:	500
Offset altezza max:	5 mm
Offset angolare max:	2,5 deg
Attuatore Tipo 1:	PSEN sl-0.5 1.1
Attuatore Tipo 2:	PSEN sl-0.5fm 1.1
Sensore montabile a filo:	Sì, seguire istr. di montaggio
Tipo di collegamento:	M12, 8pol. male
Condutture cavi:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Mater. custodia Parte super.:	PBT
Mater. piastra di fondo:	Anticorodal, anodizzaz. dura
Altezza:	122
Larghezza:	45
Profondità:	44
Peso netto:	570
Peso lordo:	630
Transponder	

Frequenza operativa:	122 kHz - 128 kHz
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Codice EAN:	4046548057300
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272603
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002593
Volume:	0

Accessori obbligatori per il funzionamento



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m

Accessori opzionali



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



570550

PSEN sl bracket swing door



540328

PSEN Y junction M12-M12/M12



570551

PSEN sl bracket sliding door



773603

PDP67 F 4 code