

PNOZ ms3p standstill / speed monitor

773820



PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, controllo del movimento di 2 assi, 2 encoder incrementali, ingresso differenziale, Sin/Cos, TTL(RS422), HTL (24 V), connettore femmina RJ45, 8 poli, cavo adattatore disponibile come accessorio.

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione: CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Dati tecnici

Dati elettrici

Scopo di UINT1: Alimentazione del modulo

Fonte della tensione interna: su dispositivo base

Tipo di tensione di UINT1: DC

Tolleranza del modulo UINT: -2 %/+2 %

Ingresso encoder incrementale

Colleg. (encoder incrementale): Connettore femm. RJ-45, 8 poli

Fase segnali diff. enc. incr.: 90° ±30°

Freq.mon.prog.snz. isteresi EI: 0,1 Hz - 500 kHz

Freq.mon.prog.con isteresi EI: 0,2 Hz - 500 kHz

Dati ambientali

Norma temperatura ambiente: EN 60068-2-14

Temperatura ambiente: 0 - 0 °C

Norma temp. magazzinaggio: EN 60068-2-1/-2

Esposiz. a umidità sec. norma: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78


Indicazione umidità: 93 % UR a 40 °C

Condensazione ammessa: non consentito

Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.:	2000 m
EMC sec. norma:	EN 61131-2
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Acceler. shock sec. Norma 1:	15g
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 61131-2
Categoria di sovratensione:	III
Grado contaminazione:	2
Grado protezione Norma:	EN 60529
Tempi	
Tempo di risposta F < 100 Hz:	10 ms + 1/f
Dati meccanici	
Posizione di montaggio:	Orizzontale su barra DIN
Dimensioni guide DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiale custodia parte inf.:	PPO UL 94 V0
Mater. custodia piastra front.:	ABS UL 94 V0
Morsetto di collegamento:	Morsetto a vite, Morsetto a molla
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG:	24 - 16 AWG
Altezza:	94 mm
Larghezza:	45 mm
Profondità:	121 mm
Peso netto:	211 g
Peso lordo:	229 g
Ambiente	
Conformità REACH:	almeno una sostanza SVHC
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548056907

Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242205
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001422
Volume:	0.671

Accessori obbligatori per il funzionamento



783800

PNOZms1p/ms2p Set morsetti a molla



793800

PNOZms1p/ms2p Set morsetti a vite

Accessori opzionali



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box