PMCcable M3/E1C3/005/6Q0/S1

8C000133

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 5m.

Caractéristiques techniques

Données techniques

Données mécaniques

Type de connecteur 1:	M40, connecteur femelle à 8 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Type de connecteur 2:	Embout
Surf. contact matériel 1:	Au
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	TPE-E
Longueur du câble:	5 m
Matériau surface blindage K1:	Cu étamé
Couleur gaine extérieure 1:	orange
Matériau de la gaine câble 1:	PUR
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Section câble de données K1:	(4x6,0+(2x1,50)+(2x1,00)) mm ²
Blindage K1:	Oui
Homologations du câble K1:	UL/CSA
Exempt d'halogène:	Oui
Résistant à l'huile:	Résistant
Non inflammable:	CEI 60332-1 : autoextinguible

Poids net:	6300 g
Poids brut:	6300 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548101799
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060390
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000001
Caractéristique de réf. ETIM:	EC003248
Volume:	0