

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

751103



Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, réarmement manuel / automatique, sorties : 2 F, 1 sortie statique, UB 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, surveillance des arrêts d'urgence, des protecteurs mobiles, des barrières immatérielles.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 24 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	2.5 W
Entrées	
Nombre d'entrées:	2
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties statiques:	1
Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1:	DC-12
Sorties relais	
Cat.d'utilisa° norme AC/DC1:	EN 60947-4-1
Tension AC1 contact de sécu.:	240
Courant max. AC1 contact sécu.:	6
Tension DC1 contact de sécu.:	24
Courant max. DC1 contact sécu.:	6
Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Tension AC15 contact de sécu.:	230

Courant max AC15 contact sécu.:	5
Tension DC13 contact de sécu.:	24
Cont. sécurité : AC selon UL:	240 V AC G.U. (polar. ident.)
Matériau des contacts relais:	AgCuNi
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon....:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - 55 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier partie inf:	PC
Matériau du boîtier façade:	PC
Matériau du boîtier partie sup:	PC
Bornier de raccordement:	Bornier à ressorts
Type de borniers:	Débrochable
Dimensions hauteur:	100 mm
Dimension largeur:	17.5 mm
Dimension profondeur:	120 mm
Poids net:	140 g
Poids brut:	150 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7a, 6c, 7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Oxyde de plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548025552
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001449
Volume:	0.240

Accessoires optionnels

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750910

PNOZ s nIE





750900

PNOZ s pIE

751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

