

PNOZ yio2 2DI 3NO

2A000015



カスタマイズ安全リレーmyPNOZ用増設モジュール、入力機能1個、安全リレー出力3点（強制ガイド、瞬時）およびフィードバック用入力1点を備えた出力機能1個、信号出力2点、起動タイプおよびテストパルス検出設定用ロータリースイッチ1個、LEDディスプレイ

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (ユーラシア)
技術データ	
電気データ	
UINT1の目的:	モジュール電源
内部電圧の供給元:	ヘッドモジュール経由
UINT1の電圧タイプ:	DC
許容負荷:	抵抗式, 誘導
入力	
EN 61131-2 タイプ1適合の入力:	24 V DC
デジタル入力電位分離の有無:	不可
リレー出力	
安全コントローラ電圧AC1:	240 V
安全コントローラ最大電流AC1:	6 A
安全コントローラ電圧DC1:	24 V
安全コントローラ最大電流DC1:	6 A
使用カテゴリAC15/DC13:	EN 60947-5-1
安全コントローラ電圧AC15:	230 V
安全コントローラ最大電流AC15:	5 A
安全コントローラ電圧DC13:	24 V

安全接点: パイロット負荷:	B300、R300
ULのパイロット負荷R300:	24 V DC
リレー接点の材質:	AgCuNi
リレーの追加の接点詳細:	+0.2 µm Au
リレー出力の電位分離:	可
環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	-10 - 55 °C
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
結露耐性:	許可されていない
EMC試験の適用規格 ~:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60068-2-6
加速度衝撃の適用規格1:	15g
空間距離と沿面距離:	EN 60947-5-1
過電圧カテゴリ:	III
汚染度:	2
保護等級の適用規格:	EN#60529
時代	
同期入力回路:	∞
分離の可能性	
回路1の電位分離:	出力およびシステム電圧
電位分離1のタイプ:	安全分離
機械的データ	
取り付け位置:	任意
ハウジング下部素材:	PC
ハウジング素材 (上部):	PC
接続端子:	ケージ式端子, スクリュー式端子
端子スタイル:	プラグイン

導体接続線径AWGの情報:	24 - 12 AWG
高さ:	98 mm
幅:	17.5 mm
奥行き:	121 mm
実量:	115 g
総重量:	127 g
環境	
RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	はい
RoHS指令適用除外評価:	34, 7a, 6c, 7c I
REACHコンプライアンス:	少なくとも1つのSVHC物質を含む
REACHに含まれる物質:	リード, 酸化鉛
汚染物質に占める割合:	> 0,1
CAS番号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIPエントリー可能:	はい
商用データ	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	46171620
EANコード:	4046548090987
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001449
ボリューム:	1.019

アクセサリ (操作に必須)

750003

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm



751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm



アクセサリ (オプション)



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)