


## PSEN ix2 F8 code

535112



PSEN、直列接続用分散型パッシブジャンクション、最大 8 台の安全センサ (直列接続可能) の接続、最大3台のPSEN ix2 F8コード (最大16個のサブスクライバ、診断情報の転送、96×93×57 mm (高さ×幅×奥行き)、接続タイプ: ケージ式端子、IP20。

## 技術的内容

| 一般的なデータ                        |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 認証:                            | CE, UL/cUL                   |
| 技術データ                          |                              |
| 電気データ                          |                              |
| 定格電圧タイプU1:                     | DC                           |
| 環境データ                          |                              |
| 使用周囲温度:                        | -10 - -10 °C                 |
| 機械的データ                         |                              |
| 接続端子:                          | ケージ式端子                       |
| 高さ:                            | 57 mm                        |
| 幅:                             | 96 mm                        |
| 奥行き:                           | 93 mm                        |
| 実量:                            | 210 g                        |
| 総重量:                           | 220 g                        |
| 環境                             |                              |
| RoHS指令:                        | 2011/65/EU, 2015/863/EU      |
| RoHS適合性:                       | はい                           |
| RoHS適用除外:                      | いいえ                          |
| REACHコンプライアンス:                 | SVHC物質を含まない                  |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |

| 商用データ                     |               |
|---------------------------|---------------|
| Harmonized System Code:   | 85389099      |
| UNSPSC 25:                | 39122205      |
| EANコード:                   | 4046548084320 |
| ECLASS/バージョン:             | ECLASS-13     |
| ECLASS Reference Feature: | 27272492      |
| ETIM Version:             | ETIM-9.0      |
| ETIM Reference Group:     | EG000026      |
| ETIM Reference Feature:   | EC002594      |
| ボリューム:                    | 0             |