

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m

380207



Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câbles mobiles, connecteur femelle coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur du câble : 30m

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	4 A
Impédance du câble K1:	79 ohms/km
Résist. spécif. du contact K1:	$\geq 7E+15 \Omega \cdot \text{cm}$
Capacité spéc. du câblage K1:	64,6pF/m
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 80 °C
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M8, connecteur femelle à 4 br
Forme du type de connecteur 1:	Coudé
Type de connecteur 2:	M12, connecteur mâle à 4 br
Forme du type de connecteur 2:	Droit
Codage du connecteur M12 2:	Codé A
Matériau du connect. fileté 1:	CuZn
Matériau du connect. fileté 2:	CuZn
Surf. contact matériel 1:	Au

Surf. contact matériel 2:	Au
Matériau du connecteur mâle:	CuZn
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)
Type de câble K1:	LiF9Y11Y
Longueur du câble:	30 m
Couleur gaine extérieure 1:	jaune, similaire à RAL 1003
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	TPU / TPE-U, PUR
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	4.7 - 4.7 mm
Section du conducteur:	0.25 - 0.25 mm ²
Section du fil AWG K1:	24
Câblage K1:	4 fils
Blindage K1:	Non
Nombre de fils:	4
Homologations du câble K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Exempt d'halogène:	Oui
Résistant à l'huile:	Résistant
Non inflammable:	UL VW1
Matériau du boîtier:	PUR
Poids net:	991 g
Poids brut:	1001 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non

Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548054736
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060311
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0