

PSEN op4H-A-30-105/1

631025



안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm), 보호 필드 높이 1050 mm. 특징: 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩, 데드존 없음. 소프트웨어 PSENOpt Configurator를 통해서 또는 라이트가드에서 직접 프로그래밍 가능합니다. 공급 전압 24 V, 18-핀 연결선 케이블을 통해 M12 커넥터에 연결. 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버: 블랭킹 12-핀, 뮤팅 12-핀/5-핀. 연결선 케이블은 장치에 제공되지 않음.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, cULus 등재, TÜV, EAC (유라시아)
ESPE 타입:	4
센서 원리:	광학
보호 지역의 높이:	1050 mm
해상도 보호 등급:	손
작동 범위 (m):	0.2 - 20 m
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
광학 데이터	
사용된 파장 범위:	950nm
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
환경 데이터	
대기 온도:	0 - 50 °C
습도 등급:	50°C에서 95% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6

표준1에 따른 연속 충격:	10g
공간 및 연면 오염도:	2
보호 유형 표준:	EN 60529
타임스	
반응 시간:	18 - 18 ms
기계 데이터	
하우징 소재 상부 파트:	알루미늄
높이 직경:	1056.3 mm
폭 치수:	35 mm
깊이 치수:	40.8 mm
순중량:	2550 g
총중량:	5150 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	아니오
REACH 적합성:	SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN 코드:	4046548075809
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272704
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC002549
용량:	0

필수적 액세서리

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	631085	PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
	631084	PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
	631057	PSEN op pigtail receiver m
	631056	PSEN op pigtail receiver b



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



631055

PSEN op pigtail emitter



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m