

PSEN sc memory 08-17

6D000005



Module mémoire interchangeable 08-17 pour scrutateurs laser de sécurité
remplacement facile

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA, EAC, TÜV
Données techniques	
Données électriques	
Tension d'alimentation (V):	24 - 999.9 V
Type de tension d'alim. U1:	DC
Puissance absorbée DC:	8 W
Entrées	
Niveau signaux « 0 » entrée:	< 5 V
Sorties semi-conductrices	
Nombre de sorties OSSD:	6
Courant « 0 » S.St. PSENscan:	< 700 µA
Interface CANopen	
Nombre d'interfaces Ethernet:	0
Données mécaniques	
Type de raccordement:	Mâle M12 à 17 broches, Mâle M12 à 8 broches
Poids net:	82 g
Poids brut:	120 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	non
Conformité REACH:	Sans substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
Code EAN:	4046548088465
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27272791
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC003015
Volume:	0

Accessoires obligatoires



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



6D000033

PSEN sc cable M12-17sf, 50m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



6D000031

PSEN sc cable M12-17sf, 20m



6D000027

PSEN sc cable M12-17sf, 2m



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



6D000029

PSEN sc cable M12-17sf, 5m