


PSEN op4B-L-050/1

630808



라이트 가드에서 설정(타입 4, PL e, 신체 보호), DIN EN 61496에 따른 브래킷 및류팅 암 L-타입, 타입 4, 500 mm, 커넥터 M12, 트랜스미터: 4-핀 및 5-핀, 리시버: 5-핀 및 8-핀, 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, cULus 등재, TÜV
ESPE 타입:	4
센서 원리:	광학
보호 지역의 높이:	515 mm
해상도 보호 등급:	몸
작동 범위 (m):	0.5 - 3 m
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
광학 데이터	
사용된 파장 범위:	880nm
반도체 출력	
OSSD 출력의 개수:	2
환경 데이터	
대기 온도:	-10 - 55 °C
습도 등급:	50°C에서 95% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6

표준1에 따른 연속 충격:	10g
공간 및 연면 오염도:	2
보호 유형 표준:	EN 60529
타임스	
반응 시간:	14 - 14 ms
기계 데이터	
하우징 소재 상부 파트:	알루미늄
높이 직경:	653 mm
폭 치수:	35 mm
깊이 치수:	41.2 mm
순중량:	4200 g
총중량:	4700 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	아니오
REACH 적합성:	SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN 코드:	4046548076714
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27272703
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001832
용량:	0