

PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

784135



안전 릴레이(독립형), 입력: EN 574에 따른 III A 등급 요구사항 기준, 출력: 2x 안전 출력 + 1x 보조 출력(SC 유형), 자동 리셋, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 스프링 타입 플러그인 단자, 전자 양수 안전 릴레이.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, EAC (유라시아), TÜV
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
최대 장치 회로 차단기:	6 A 슬로우 / 10 A 퀵
양손 제어 장치 유형:	III A
반도체 출력	
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리:	DC-12
환경 데이터	
기후 적합성:	EN 60068-2-78
대기 온도:	-10 - -10 °C
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
공간 거리 및 연면 거리:	EN 60947-1
과전압 범위:	III
공간 및 연면 오염도:	2

기계 데이터	
장착 위치:	모두
전면 플레이트 하우징 소재:	ABS UL 94 V0
커넥션 터미널:	스프링 타입 터미널
터미널 스타일:	플러그인
높이 직경:	101 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	121 mm
순중량:	130 g
총중량:	145 g
환경	
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN 코드:	4046548008883
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27371821
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000019
용량:	0.300

선택적 액세서리



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2