

PSSu E S 2DOR 10

312510



PSSu, elektronica module, standaard, digitale in- en uitgangen, 2 uitgangen, relaiscontacten, 10 A, maakcontact, potentiaalvrij.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, BG, cULus Listed

Toepassingsgebied: Standaard

Technische data

Elektrische data

Toegestane belastingen: ohms, inductief

Relais uitgangen

Aantal relaisuitgangen: 2

Gebruikscat. AC/DC1 norm: EN 60947-4-1

Gebruikscat. AC15/DC13 norm: EN 60947-5-1

Veiligheidscont.: AC bij UL: 240 V AC G.P.

Veiligh.contacten:Pilot Duty: 3,0 A

Relais beveil.cont. volgens: EN 60947-5-1

Materiaal relaiscontacten: AgCuNi

Pot.scheid. REL-contact -U1: 4900 V (veil. scheiding)

Pot.scheid. REL-cont. naar U2: 4900 V (veil. scheiding)

Pot.scheid. REL-cont. C-rail: 3050 V (basisisolatie)

Pot.scheid. RICont1 -> RICont2: 4900 V (veil. scheiding)

Milieugegevens

Klimaatcondities volgens ...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 60 °C
Omgevingstemperatuur met UL:	60 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60664-1, EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal codering:	PA
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	76 mm
Afmeting breedte:	25.2 mm
Afmeting diepte:	60.2 mm
Nettogewicht:	62 g
Brutogewicht:	71 g
Naam codeerelement:	I
Kleur codeerelement:	donkergrijs
Milieu	

WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548052589
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242604
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001599
Volume:	0.146

Verplichte Accessoires



312631

PSSu BP-C 2/16 C



312629

PSSu BP 2/16 C



312628

PSSu BP 2/16 S



312630

PSSu BP-C 2/16 S

Optionele accessoires



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)