

PSEN op M12 V2 Receiver adapter

380307



Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à 8 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 4× 0,25 mm², noir, avec blindage (grillage), pour le raccordement d'un récepteur des capteurs PSEN op2B/PSEN op4F/PSEN op4H/PSEN op4B (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.

Caractéristiques techniques

Données generales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	2 A
Environmental data	
Température d'utilisation:	-25 - 60 °C
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur femelle à 8 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Type de connecteur 2:	M12, connecteur mâle à 5 br
Forme du type de connecteur 2:	Droit
Codage du connecteur M12 2:	Codé A
Surf. contact matériel 1:	Au
Surf. contact matériel 2:	Au
Matériau du connecteur mâle:	CuZn
Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu

Mat. isolation câble K1:	PP (9Y)
Longueur du câble:	0.1 m
Matériau surface blindage K1:	Sn
Couleur gaine extérieure 1:	Noir
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	TPU 11YH1, PUR
Capacité de traction câble 1:	Oui
Rayon de courbure (pose) K1:	5 x Ø
Diamètre extérieur max.câbleK1:	5.9 - 5.9 mm
Section du conducteur:	0.25 - 0.25 mm²
Section du fil AWG K1:	24
Blindage K1:	Oui
Type de blindage K1:	Tresse en fils
Nombre de fils:	7
Exempt d'halogène:	Oui
Résistant à l'huile:	Résistant
Non inflammable:	UL FT2
Matériau du boîtier:	PUR
Poids net:	29 g
Poids brut:	44 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548055399
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060313
Version du ETIM:	ETIM-9.0

Groupe de référence du ETIM:	EG000026
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0