

PSEN op2/4 M12 Receiver ad

380323



Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à 4 broches, codé A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A, PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², noir, pour le raccordement d'un récepteur des capteurs PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barrières immatérielles) sur PSS67 et PDP67.

Caractéristiques techniques

Données générales	
Homologation:	CE, UKCA
Données techniques	
Données électriques	
Courant de mesure:	4 A
Impédance du câble K1:	55 ohms/km
Résist. spécif. du contact K1:	$\geq 1E+14 \Omega \cdot \text{cm}$
Environmental data	
Température d'utilisation:	-5 - 70 °C
Niv. encr. lign fuites isol:	3
Données mécaniques	
Type de connecteur 1:	M12, connecteur femelle à 4 br
Forme du type de connecteur 1:	Droit
Codage du connecteur M12 1:	Codé A
Type de connecteur 2:	M12, connecteur mâle à 5 br
Forme du type de connecteur 2:	Droit
Codage du connecteur M12 2:	Codé A
Surf. contact matériel 1:	Au
Surf. contact matériel 2:	Au
Matériau du connecteur mâle:	CuZn

Matériau du connecteur femelle:	CuSn
Matériau du câble K1:	Cu
Mat. isolation câble K1:	PVC
Type de câble K1:	LiFY-11Y
Longueur du câble:	0.1 m
Couleur gaine extérieure 1:	Noir
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau de la gaine câble 1:	PUR
Capacité de traction câble 1:	Non
Diamètre extérieur max.câbleK1:	4.7 - 4.7 mm
Section du conducteur:	0.34 - 0.34 mm ²
Section du fil AWG K1:	22
Blindage K1:	Non
Nombre de fils:	3
Exempt d'halogène:	Oui
Résistant à l'huile:	Résistant
Matériau du boîtier:	PUR
Poids net:	24 g
Poids brut:	39 g
Environnement	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Code EAN:	4046548055573
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27060313
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000026



THE SPIRIT OF SAFETY

Caractéristique de réf. ETIM:	EC001855
Volume:	0