

PSEN opII4H-s-30-030

632061



Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL "e", protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 300 mm, senza zona morta, tensione di alimentazione 24 V. connettore M12, trasmettitore: 5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo dicollegamento non in dotazione.

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Tipo ESPE:	4
Principio sensore:	Infrarossi
Altezza del campo protettivo:	300 mm
Risoluz. grado di protezione:	Mano
Portata (m):	0.2 - 18 m

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di alimentazione (V):	24 - 24 V
Tipo tensione alimentazione U1:	DC

Dati ottici

Interv. lunghezze d'onda util.:	850 mm
---------------------------------	--------

Uscite a semiconduttore

Numero di uscite OSSD:	2
------------------------	---


Dati ambientali

Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Indicazione umidità:	95 % UR a 50 °C
Condensazione ammessa:	non consentito
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.:	2000 m

EMC sec. norma:	IEC 61496-1
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Supporto per norma shock 1:	Adv Bracket Kit
Acceler. shock sec. Norma 1:	40g
Supporto per norma shock 2:	Adv Bracket Kit
Acc. shock sec. Norma 2:	50g
Supporto per norma shock 3:	Swivel Mount
Tempi	
Tempo di risposta:	5.9 - 5.9 ms
Dati meccanici	
Raggio piegatura (per posa) K1:	5 x Ø
Lunghezza max. conduttore:	50 m
Materiale custodia:	Alluminio
Materiale terminali:	Zn
Materiale schermo frontale:	PC
Altezza:	304 mm
Larghezza:	35 mm
Profondità:	40 mm
Peso netto:	1010 g
Peso lordo:	2320 g
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Codice EAN:	4046548076387
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
Versione ETIM:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002549
Volume:	0


Accessori opzionali

	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	632007	PSEN opII mirror column-060 Set
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632009	PSEN opII mirror column-120 Set
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632034

PSEN opII mirror column-120



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12