

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

774340



Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: per knop 1 M, 1 V, uitgangen: 3 M, 1 V, 2 HL, UB 24 V DC, breedte: 45 mm, schroefklemmen geïntegreerd, tweehandenbedieningsrelais, bewaking van degelijktijdigheid bij tweehandenbedieningsknoppen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V): 24 - 24 V

Type voedingsspanning U1: DC

Opgenomen vermogen DC: 2.5 W

Apparaatbeveiliging maximaal: Max. kabeldoorsnede

Type tweehandenapparaat: III C

Ingangen

Aantal ingangen: 2

Halfgeleideruitgangen

Aantal halfgeleideruitgangen: 2

Toler. ext. spann. DC halfgel.: -15%/+10%

Gebruikscat. vlg. EN 60947-1: DC-12

Relais uitgangen

Gebruikscat. AC/DC1 norm: EN 60947-4-1

Spanning AC1 veiligheidscont.: 240 V

Max.stroom AC1 veiligheidscont.: 5 A

Spanning DC1 veiligheidscont.: 24 V

Max. stroom DC1 veiligh.cont.:	5 A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230 V
Max.stroom AC15 veiligh.cont.:	2.5 A
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24 V
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.P.
Veiligh.contacten:Pilot Duty:	C300, R300
Materiaal relaiscontacten:	AgSnO2
aanv. contactspecif. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-25 - -25 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Aansluitklem:	Schroefklem
Klemsoort:	vast
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 10 AWG
Afmeting hoogte:	87 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	280 g

Brutogewicht:	290 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548011517
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371821
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
Volume:	0.526