

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

542203



Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza, connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazione tip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, completamente codificato con attuatore.

Dati tecnici

Dati generali

Omologazione:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Principio sensore:	Transponder
Liv. codifica sec. ISO 14119:	alta
Classif. sec. EN 60947-5-3:	PDDb
Codifica transponder:	Dispositivo univoco
Collegamento in serie idoneo:	No
versione dispositivo:	Unità

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione di alimentazione (V):	24, 24
Tipo tensione alimentazione U1:	DC
Potenza assorbita DC:	1

Uscite a semiconduttore

Numero di uscite OSSD:	2
Numero uscite di segnalazione:	1
Isolamento elettr. uscite SC:	No
Uscita SC protezione CC:	Sì
Cat. impiego sec. EN 60947-1:	DC-12

Dati ambientali

Norma temperatura ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 70
Temp. ambiente max a H max:	+60°C
Temp. ambiente max a 2000 m:	+70°C
Norma temp. magazzinaggio:	EN 60068-2-1/-2
Esposiz. a umidità sec. norma:	EN 60068-2-30
Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.:	4000 m
EMC sec. norma	EN 60947-5-3
Vibrazioni sec. Norma:	EN 60947-5-2
Acceler. shock sec. Norma 1:	30g
Categoria di sovratensione:	III
Grado contaminazione:	3
Distanze di commutazione	
Mod. dist.oper.Mod.temp.:	+0,02mm/°C
Dati meccanici	
Attuatore Tipo 1:	PSEN cs6.1 M12
Sensore montabile a filo:	Sì, seguire istr. di montaggio
Tipo di collegamento:	M12, 5pol. male
Materiale prodotto:	PBT, PA+GF, Policarbonato
Altezza:	26.4
Larghezza:	101.6
Profondità:	19
Peso netto:	83
Peso lordo:	100
Transponder	
Frequenza operativa:	122 kHz - 128 kHz
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Codice EAN:	4046548077520
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274601
Versione ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002592
Volume:	0

Accessori opzionali



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m




773615

PDP67 F 8DI ION HP VA




773614

PDP67 F 8DI ION VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs

532111

PSEN mag/cs bracket straight



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



532110

PSEN Winkel / bracket



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



773601

PDP67 F 8DI ION HP