

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch

6L000014



Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CSA, CE, CCC, UKCA, DGUV
Serieschakeling geschikt:	ja
Apparaatvariant:	Sensor

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24, 24
Type voedingsspanning U1:	AC/DC

Relais uitgangen

Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	240
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	1.5
Spanning DC13 veiligheidscont.:	250

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur:	-25, 55
Overspanningscategorie:	II

Mechanische gegevens

Sluitkracht:	1500
Afmeting hoogte:	192
Afmeting breedte:	42

Afmeting diepte:	44
Nettogewicht:	489
Brutogewicht:	541
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548101430
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272603
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002593
Volume:	1.258

Optionele accessoires



6L000006

PSEN me5 20mm extension



6L000007

PSEN me5 40mm extension



6L000008

PSEN me5 emergency release front



6L000009

PSEN me5 emergency release back



6L000005

PSEN me5 escape release



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²