

PSEN me1S / 1AR

570001



Heksysteem met vergrendeling, met radiusbedienpen, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten 2 n/o, 2 n/c, voedingsspanning 24 V AC/DC.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC
Apparaatvariant:	Unit
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	AC/DC
Opgenomen vermogen AC:	4.4 VA
Opgenomen vermogen DC:	4.4 W
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	240 V
Max.stroom AC1 veiligheidscont.:	2.5 A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230 V
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	2.5 A
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-25 - 70 °C
Mechanische gegevens	
Sluitkracht:	1500 N

Aansluitklem:	Veerkrachtklem
Klemsoort:	vast
Afmeting hoogte:	184 mm
Afmeting breedte:	42.5 mm
Afmeting diepte:	51 mm
Nettogewicht:	335 g
Brutogewicht:	513 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	6c
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548002904
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272603
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002593
Volume:	1.298

Optionele accessoires



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



540312

PSEN screw M5x20 10pcs



570101

PSEN me1AS



773600

PDP67 F 8DI ION



570102

PSEN me1AR



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²