

PNOZ mc10p SERCOS III

773715



Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti Classic, modulofieldbus, SERCOS III .

Dati tecnici

Dati generali	
Omologazione:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Dati tecnici	
Dati elettrici	
Scopo di UINT1:	Alimentazione del modulo
Fonte della tensione interna:	su dispositivo base
Tipo di tensione di UINT1:	DC
Tolleranza del modulo UINT:	-2 %/+2 %
Interfaccia fieldbus	
Interfaccia fieldbus:	sercos III
Tipo dispositivo del fieldbus:	Slave
Veloc. trasferimento impost.:	100 MBit/s
Collegamento fieldbus:	RJ45
Isolam. elettrico fieldbus:	Sì
Tensione di prova:	500 V AC
Dati ambientali	
Norma temperatura ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
Norma temp. magazzinaggio:	EN 60068-2-1/-2
Esposiz. a umidità sec. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Indicazione umidità:	93 % UR a 40 °C
Condensazione ammessa:	non consentito
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m.:	2000 m
EMC sec. norma:	EN 61131-2
Vibrazioni sec. Norma ...:	EN 60068-2-6
Acceler. shock sec. Norma 1:	15g
Distanze in aria e superf.sec.:	EN 61131-2
Categoria di sovratensione:	III
Grado contaminazione:	2
Grado protezione Norma:	EN 60529
Dati meccanici	
Posizione di montaggio:	Orizzontale su barra DIN
Dimensioni guide DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiale custodia parte inf.:	PPO UL 94 V0
Mater. custodia piastra front.:	ABS UL 94 V0
Altezza:	94 mm
Larghezza:	22.5 mm
Profondità:	114 mm
Peso netto:	125 g
Peso lordo:	140 g
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dati commerciali	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Codice EAN:	4046548068504
Versione ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
Versione ETIM:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volume:	0.427

Accessori opzionali



774639

KOP-XE