

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

773730



PNOZmulti Classic, communicatiemodule, standaard, veldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, configureren met webserver, IP-adressen 1 - 255, 8 DIP-schakelaars, 1 RJ45-poort, overdrachtssnelheden 10/100 Mbit/s, 24/128-bits virtuele ingangen, 24/128-bits virtuele uitgangen.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, cULus Listed, KCC, KOSHA, TÜV, EAC
Technische data	
Elektrische data	
Doel van UINT1:	Voeding van de module
Bron van interne spanning:	via basismodule
Spanningstype van UINT1:	DC
Tolerantie van UINT.- module:	-2 %/+2 %
Veldbus interface	
Veldbuspoort:	EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP
Apparaattype van de veldbus:	Slave
Instelbare overdrachtsnelheden:	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Aansluiting veldbus:	RJ45
Galvan. scheid. van de veldbus:	ja
Testspanning:	500 V AC
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 0 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PPO UL 94 V0
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Afmeting hoogte:	94 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	114 mm
Nettogewicht:	137 g
Brutogewicht:	155 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
ECLASS versie:	ECLASS-9.1
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-7.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423

Optionele accessoires



774639

KOP-XE