

PSS u2 EF 2DO R 8A

328150



PSS u2, elektronica module, failsafe, 2 uitgangen, relaiscontacten, maakcontact, voor het schakelen van ohmscheen inductieve belastingen, max. 250 V AC 10 A (AC1), potentiaalvrij, uitschakelvertraging configureerbaar, beveiligingscodering PSS u2 A CE T voor klemmenblok verkrijgbaar, 2-rijig, klemmenblok PSS u2 T 8 nodig (niet meegeleverd).

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Toepassingsgebied:	Failsafe
Technische data	
Elektrische data	
Potentiaalscheiding U2:	ja
Toegestane belastingen:	ohms, inductief
Relais uitgangen	
Aantal relaisuitgangen:	2
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	250 V
Max.stroom AC1 veiligheidscont.:	10 A
Spanning DC1 veiligheidscont.:	24 V
Max. stroom DC1 veiligheidscont.:	10 A
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1
Spanning AC15 veiligheidscont.:	230 V
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	3 A
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24 V
Veiligheidscont.: AC bij UL:	250 V AC G.U. (same polarity)
Veiligheidscontacten:Pilot Duty:	B300, R300

Materiaal relaiscontacten:	AgCuNi
aanv. contactspecific. relais:	+ 0,2 µm Au
Potentiaalscheiding RLA:	ja
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens ...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 60 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2 (zone B)
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	150 m/s ²
Lucht- en kruipwegen n. 2:	EN 60664-1
Overspanningscategorie 2:	III
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	RL-uitgang en RL-uitgang
Soort potentiaalscheiding 1:	Veilige scheiding
Potentiaalscheiding 2 tussen:	RL-uitgang en Periphery Supply
Soort potentiaalscheiding 2:	Veilige scheiding
Potentiaalscheiding 3 tussen:	RL-uitgang en Module Supply
Soort potentiaalscheiding 3:	Veilige scheiding

Potentiaalscheiding 4 tussen:	Periphery en Module Supply
Soort potentiaalscheiding 4:	Functie-isolatie
Mechanische gegevens	
Behuizingsmateriaal:	PC
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	110.8 mm
Afmeting breedte:	25 mm
Afmeting diepte:	72.5 mm
Nettogewicht:	93 g
Brutogewicht:	110 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548072129
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242604
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001599
Volume:	0.378

Verplichte Accessoires

328861

PSS u2 A CE T (10 pcs.)

XXXXXXXXXX



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)

Optionele accessoires



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1

328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328841

PSS u2 T 8 (10 pcs.)



328842

PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)

