

PSEN sc M 5.5 08-12

6D000017



Master - model, detectievermogen van 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, herstarttoepassingen volgens EN ISO 61496-3, verticale toepassingen, referentiemerktekens, meetgegevensuitvoer (UDP), snelle vervanging dankzij vervangbaar geheugenblok; veiligheidszone van 5,5 m; max. 2 veiligheidszones tegelijk actief, max. 2 waarschuwingsszones tegelijk actief, max. 10 configureerbare zonesets.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
CWB-type:	3
Productvariant:	master
Sensorprincipe:	optisch
Selecteerbare resoluties:	50 mm, 40 mm, 30 mm, 150 mm, 70 mm
RW waarsch.zone versch. resol.:	40 m/resolutie 150 mm, 22 m/resolutie 40 mm, 19 m/resolutie 30 mm, 23 m/resolutie 50 mm, 40 m/resolutie 70 mm
RW veil.zone versch. resol.:	3 m/resolutie 40 mm, 5,5 m/resolutie 150 mm, 2,50 m/resolutie 30 mm, 4 m/resolutie 50 mm, 5,5 m/resolutie 70 mm
# gelijktijdig bewaakte zones:	2
# zoneconfiguraties:	10
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	8 W
Optische gegevens	
Gebruikt golflengtebereik:	905 nm
Scangebied:	275°
Max. openingshoek verticaal:	0,12°

Hoekresolutie:	0,1°
Ingangen	
Signaalniveau op ingang bij 0:	< 5 V
Gelijkspanning op ingang:	24 V
Halfgeleideruitgangen	
Aantal OSSD-uitgangen:	4
Stroom "0" HGU PSENscan:	< 700 µA
Ethernet-interface	
Connectortype ETHERNET-interf.:	M12x1, 4-pins, D-code
Ethernet overdrachtssnelheid:	100 Mbit/s
CANopen interface	
Aantal Ethernet-poorten:	1
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-10 - 50 °C
Vochtbelasting vermelding:	max. 95 %
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	10g
Times	
Reactietijd:	62 - 62 ms
Rotatietijd:	30 ms
Mechanische gegevens	
Aansluitingstype:	M12, 8-polig male, M12, 12-polig male
Behuizingsmateriaal:	Aluminium
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Materiaal frontscherm:	PMMA
Afmeting hoogte:	152 mm
Afmeting breedte:	102 mm

Afmeting diepte:	112.5 mm
Nettogewicht:	1530 g
Brutogewicht:	2140 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN-code:	4046548095319
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272791
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002550
Volume:	13.020

Verplichte Accessoires



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



6D000022

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 1m



6D000011

PSEN sc bracket C



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



6D000023

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 3m



6D000010

PSEN sc bracket F



570356

PSEN cable M12-12sf 50m



570354

PSEN cable M12-12sf 20m



570355

PSEN cable M12-12sf 30m



570352

PSEN cable M12-12sf 5m

	570353	PSEN cable M12-12sf 10m
	570350	PSEN cable M12-12sf 2m
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	570351	PSEN cable M12-12sf 3m
	631073	PSEN op Ethernet cable 10m
	6D000026	PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 20m
	6D000004	PSEN sc bracket H
	6D000002	PSEN sc bracket PR
	6D000024	PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m



6D000025

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m



6D000003

PSEN sc bracket P



631072

PSEN op Ethernet cable 3m



631071

PSEN op Ethernet cable 1m

Optionele accessoires



6D000008

PSEN sc cleaner



6D000009

PSEN sc cloth



6D000006

PSEN sc memory 08-12



6D000007

PSEN sc head