


## PSEN op4H-SL-24-015/1

631120



Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 150 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone, slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5-polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

## Technische gegevens

### Algemene data

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Goedkeuring:                 | CE, cULus Listed, TÜV |
| CWB-type:                    | 4                     |
| Sensorprincipe:              | optisch               |
| Hoogte beveiligingsveld:     | 150 mm                |
| Resolutie beschermingsgraad: | Hand                  |
| Reikwijdte (m):              | 0.2 - 6 m             |

### Technische data

#### Elektrische data

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Voedingsspanning (V):     | 24 - 24 V |
| Type voedingsspanning U1: | DC        |

#### Optische gegevens

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Gebruikt golflengtebereik: | 850 nm |
|----------------------------|--------|

#### Halfgeleideruitgangen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Aantal OSSD-uitgangen: | 2 |
|------------------------|---|

#### Milieugegevens

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Omgevingstemperatuur:       | 0 - 55 °C       |
| Vochtbelasting vermelding:  | 15 ... 95%      |
| Condensvorming toegelaten?: | niet toegelaten |
| Trillingen vlg. norm ...:   | EN 60068-2-6    |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Versnel. schok vlg. norm 1:    | 10g                          |
| Norm beschermingsgraad:        | EN 60529                     |
| Times                          |                              |
| Reactietijd:                   | 7 - 7 ms                     |
| Mechanische gegevens           |                              |
| Kabellengte:                   | 0.2 m                        |
| Materiaal van kabelmantel 1:   | PVC                          |
| Buigradius (bij aanleggen) K1: | 1 x Ø                        |
| Buigrad. aanleg casc.ad.kabel: | 1 x Ø                        |
| Max. kabellengte:              | 20 m                         |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk: | Aluminium                    |
| Materiaal eindkappen:          | Zamak                        |
| Materiaal frontscherm:         | PMMA                         |
| Afmeting hoogte:               | 150 mm                       |
| Afmeting breedte:              | 15.4 mm                      |
| Afmeting diepte:               | 32.6 mm                      |
| Nettogewicht:                  | 300 g                        |
| Brutogewicht:                  | 900 g                        |
| Milieu                         |                              |
| RoHS-richtlijn:                | 2011/65/EU, 2015/863/EU      |
| RoHS-conformiteit:             | ja                           |
| RoHS-uitzonderingen:           | nee                          |
| REACH-naleving:                | Bevat geen SVHC-stoffen      |
| WEEE classificatie (08/2018):  | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Commerciële gegevens           |                              |
| Harmonized System Code:        | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                     | 39121528                     |
| EAN-code:                      | 4046548059441                |
| ECLASS versie:                 | ECLASS-13                    |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| ECLASS reference feature: | 27272704 |
| ETIM versie:              | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group:     | EG000026 |
| ETIM reference feature:   | EC002549 |
| Volume:                   | 0        |

## Optionele accessoires



630904

PSEN op Mirror-165/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630901

PSEN op Mirror-060/1



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C