


PIT m4SEU

402250



PITmode安全評価ユニット。オペレーティングモード選択用の 安全評価ユニット。4つのオペレーティングモードOM1～OM4 および特殊モードOM5。トランスポンダキーのキーID番号の転送用 キーIDインタフェース。必要なアクセサリ: PITreaderベース ユニット[402255]またはPITreader Sベースユニット[402256]、PITreaderキー アダプタ。オプションのアクセサリ: コネクタセット [402306]、PIT oe 4S[402311]。

技術的内容

一般的なデータ	
認証:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
技術データ	
電気データ	
供給電圧 (V):	24, 24
電源電圧U1のタイプ:	DC
U1電源タイプ:	SELV/PELV
供給電圧U1サーキットブレーカ:	4 A、自動 24 VDC、特性B/C
入力	
安全半導体入力の点数:	4
一般半導体入力の点数:	3
入力の“0”信号レベル:	-3 - +5 VDC
入力のDC電圧:	24 V DC
入力ガルバニック絶縁:	不可
半導体出力	
半導体出力のガルバニック絶縁:	不可
半導体出力の短絡保護:	可
環境データ	
周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	-20, 60

保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
相対湿度・ 温度:	相対湿度93 %40 °C
結露耐性:	許可されていない
許容動作高度ASL:	2000 m
EMC試験の適用規格 ~:	EN 61131-2
耐震性を指定する規格:	EN 60068-2-6
加速度衝撃の適用規格1:	15g
空間距離と沿面距離:	EN 61131-2
過電圧カテゴリ:	II
汚染度:	2
保護等級の適用規格:	EN#60529
時代	
ボタンの操作許容時間OM1 ~ OM4:	50 ms ...5 秒
OM1サービスボタン操作時間:	5 秒 ~ 10 秒
機械的データ	
取り付け位置:	任意
DINレールの寸法:	35×15 EN 50022, 35×7.5 EN 50022
最大ケーブル長:	1000
ハウジング下部素材:	PC
前面パネル素材:	PC
接続端子:	ケージ式端子、プラグイン
端子スタイル:	プラグイン
高さ:	90.5
幅:	90
奥行き:	25
実量:	83
総重量:	92
環境	

RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	はい
RoHS指令適用除外評価:	7a, 7c I
REACHコンプライアンス:	少なくとも1つのSVHC物質を含む
REACHに含まれる物質:	リード, 酸化鉛
汚染物質に占める割合:	> 0,1%
CAS番号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	0 not relevant
SCIPエントリー可能:	はい
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	32131023
EANコード:	4046548088915
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371243
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001029
ボリューム:	0

アクセサリ (操作に必須)

402306

PIT m4SEU terminal set spring load



402255

PITreader