

PIT m3.2p

402230



PPITmode elektronische keuzeschakelaar voor bedieningspaneelinbouw en voor veilige selectie van 5 bedrijfsmodi middels een contactloze sleutel en toetsselectie. 4 bedrijfsmodi BA1 tot BA4 en een speciale bedrijfsmodus BA5. Bevoegdhedenweergave middels LEDs, key-ID-interface voor overdracht van het key-ID-nummer van de transponder-sleutel.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprincipe:	Transponder
Transponder codering:	0x1111 (PILZ)

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24, 24
Type voedingsspanning U1:	DC

Ingangen

Aantal ingangen:	3
Signaalniveau op ingang bij 0:	-3 - +5 V DC
Gelijkspanning op ingang:	24 V DC
Galvan. scheiding ingang:	nee

Halfgeleideruitgangen

Galvan. scheiding HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja

Milieugegevens

Klimaatcondities volgens:	DIN IEC 60068-2-3
Omgevingstemperatuur:	-20, 60
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78

Vochtbelasting vermelding:	95% RV bij 40 °C
EMC volgens norm:	EN 60947-5-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60664-1
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Times	
Duur knoppen BM1 .. BM4:	50 ms ... 5 s
Duur knop BM1 service:	5 s ... 10 s
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Max. kabellengte:	1000
Behuizingsmat. onderste deel:	ST + 10µ Zn
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS
Aansluitklem:	Schroefklem steekbaar, Veerkrachtklem steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	28 - 16 AWG
Afmeting hoogte:	55
Afmeting breedte:	98
Afmeting diepte:	43
Nettogewicht:	140
Brutogewicht:	260
Transponder	
Voeding transponder:	passief (zonder accu)
Bedrijfsfrequentie:	125 kHz
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a, 7c I

REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead, Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	32131023
EAN-code:	4046548077803
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371243
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000017
ETIM reference feature:	EC001029
Volume:	0

Verplichte Accessoires

402305

PIT m3.2p screw terminal set



402303

PIT m3.2p screw terminal set angled



402302

PIT m3.2p terminal set spring load

