

PSEN cs3.1n 1switch

541053



RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12オスコネクタ、1方向駆動、IP67、スイッチング距離はアクチュエータに依存、PU = コード化スイッチ (アクチュエータ無) 1個。

技術的内容

一般的なデータ

認証:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, EAC (ユーラシア)
センサ原理:	トランスポンダ
コード化レベルISO 14119適合:	Low
EN 60947-5-3適合:	PDDb
トランスポンダのコーディング:	コード化
直列接続に対応:	いいえ
ユニットタイプ:	センサー

技術データ

電気データ

供給電圧 (V):	24, 24
電源電圧U1のタイプ:	DC
DC消費電力:	1

半導体出力

OSSD出力数:	2
信号出力点数:	1
半導体出力電位分離:	不可
半導体出力の短絡保護:	可
EN 60947-1の要件:	DC-12

環境データ

周囲温度の適用規格:	EN 60068-2-14
使用周囲温度:	-25, 70
保管温度の適用規格:	EN 60068-2-1/-2
周囲環境の適用規格:	EN 60068-2-78
相対湿度・温度:	相対湿度93 %40 °C
EMC試験の適用規格 ~:	EN 60947-5-3
耐震性を指定する規格:	EN 60947-5-2
加速度衝撃の適用規格1:	30g
過電圧カテゴリ:	III
汚染度:	3
切り替え距離	
温度変化1による動作距離の変化:	+0.01 mm/°C
温度変化2による動作距離の変化:	+0.1 mm/°C
温度変化3による動作距離の変化:	+0.01 mm/°C
温度変化4による動作距離の変化:	+0.01 mm/°C
機械的データ	
曲げ半径 (設置時) K1:	5 x Ø
センサはフラッシュマウント:	可 (取り付けガイドに従ってください)
接続タイプ:	M12、5ピン、オス
ケーブルライン:	Li9Y11Y 8 x 0.14 mm ²
ハウジング素材 (上部):	PBT
高さ:	37
幅:	26
奥行き:	18
総重量:	54
トランスポンダ	
動作周波数:	122 kHz ~ 128 kHz
環境	
RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	はい
RoHS指令適用除外評価:	7a, 7c I
REACHコンプライアンス:	少なくとも1つのSVHC物質を含む
REACHに含まれる物質:	リード, 酸化鉛
汚染物質に占める割合:	> 0,1%
CAS番号:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIPエントリー可能:	はい
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548060836
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002592
ボリューム:	0

アクセサリ (操作に必須)



541080

PSEN cs3.1 1 actuator



540080

PSEN cs1.1 1 actuator



541087

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator



541088

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator

アクセサリ (オプション)



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m