


PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit

506348



磁気式安全近接スイッチ: N/O接点2点、N/O補助接点1点、 8ピンM8 (オス) コネクタ (50 mmピグテール付き)、LED、IP67、作動距離10mm、SIL 3/PL e/Cat. 4までのアプリケーション用に対応、角型2009、PU = センサ (アクチュエータ付き) ×1。

技術的内容

一般的なデータ

認証:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (ユーラシア)
センサ原理:	磁気
コード化レベルISO 14119適合:	Low
EN 60947-5-3適合:	PDDb
直列接続に対応:	いいえ
ユニットタイプ:	ユニット

技術データ

電気データ

供給電圧 (V):	24 - 24 V
電源電圧U1のタイプ:	DC
切替電圧:	24 V
EN 60947-1のリード接点要件:	DC-12

環境データ

使用周囲温度:	-10 - 55 °C
周囲環境の適用規格:	IEC 60068-2-30
相対湿度・ 温度:	相対湿度93 %40 °C
許容動作高度ASL:	2000 m
EMC試験の適用規格 ~:	EN 60947-5-3
耐震性を指定する規格 ...:	EN 60947-5-2

加速度衝撃の適用規格1:	30g
汚染度:	3
機械的データ	
タイプ1アクチュエータ:	PSEN ma1.4-10 mm
センサはフラッシュマウント:	可 (取り付けガイドに従ってください)
接続タイプ:	M8、8ピン、オス
ケーブルライン:	Li9Y11Y 8 x 0.14 mm ²
ハウジング素材 (上部):	PBT
高さ:	37 mm
幅:	26.4 mm
奥行き:	18 mm
実量:	43 g
総重量:	59 g
環境	
RoHS指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS適合性:	はい
RoHS適用除外:	いいえ
REACHコンプライアンス:	SVHC物質を含まない
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商用データ	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EANコード:	4046548082944
ECLASSバージョン:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
ボリューム:	0

アクセサリ (オプション)



533161

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m



533150

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



533160

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 20m



533158

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 5m



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533154

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 30m



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533162

PSEN cable M8-8af, 10m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



533159

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 10m