

PNOZ m EF Multi Link

772120



Configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2, uitbreidingsmodule, veilig verbinden van 2 configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC

Toepassingsgebied: Failsafe

Technische data

Elektrische data

Doel van U1: Voeding van de module

Voedingsspanning (V): 24 - 24 V

Type voedingsspanning U1: DC

Opgenomen vermogen DC: 1 W

Apparaatbeveil. (automaat) U1: P_GERAETEABSICH_AUTOMAT_U1_4 A, Automat, Char.C

Potentiaalscheiding U1: ja

Doel van U1T1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via basismodule

Spanningstype van U1T1: DC

Veldbus interface

Galvan. scheid. van de veldbus: ja

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: 0 - 60 °C

Norm opslagtemperatuur: EN 60068-2-1/-2

Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	Module en voedingsspanning
Soort potentiaalscheiding 1:	Functionele isolatie
Potentiaalscheiding 2 tussen:	Module en systeemspanning
Soort potentiaalscheiding 2:	Functionele isolatie
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	101.4 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	91 g
Brutogewicht:	113 g

Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a, 7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead, Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548069693
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242208
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001423
Volume:	0.367

Verplichte Accessoires



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Optionele accessoires

380401

RJ45 Connector



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

