

PNOZ ms3p TTL

773826



PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, bewegingsbewaking van 2 assen, 2 incrementele opnemers, verschilingang, sin/cos, TTL (RS422), RJ45-connector (female), 8-polig, adapterkabel als toebehoren.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technische data

Elektrische data

Doel van UINT1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via basismodule

Spanningstype van UINT1: DC

Tolerantie van UINT.- module: -2 %/+2 %

Ingang incrementele encoder

Aansluiting (incrementele opn): RJ-45-connector (fem.), 8-pol.

Fasepos. versch.sign. inc. opn: 90° ±30°

prog. bew.freq. znd. hyst incr: 0,1 Hz - 500 kHz

prog. bew.freq. met hyst incr: 0,2 Hz - 500 kHz

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: 0 - 0 °C

Norm opslagtemperatuur: EN 60068-2-1/-2

Vochtigheidsgraad volgens norm: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78


Vochtbelasting vermelding: 93% RV bij 40 °C

Condensvorming toegelaten?: niet toegelaten

Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 61131-2
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Reactietijd bij $F < 100$ Hz:	10 ms + 1/f
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	horizont. op rail
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PPO UL 94 V0
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Aansluitklem:	Schroefklem, Veerkrachtklem
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 16 AWG
Afmeting hoogte:	94 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	220 g
Brutogewicht:	290 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548065305

ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242205
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001422
Volume:	0.671

Verplichte Accessoires



783800

PNOZms1p Set spring loaded terminals



793800

PNOZms1p Set plug in screw terminals

Optionele accessoires



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box