

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

751103



PNOZsigma 안전 릴레이(독립형), 입력: 1/2-채널 배선(접점 간 교차 단락감지 기능 포함/미포함), 수동/자동 리셋, 출력: 2 N/O, 1 SC, UB 24 V DC, 폭: 17.5mm, 플러그인 스프링 타입 단자, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 라이트 가드.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CCC, CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, EAC (유라시아), TÜV
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
전력 소모 DC:	2.5 W
입구	
입력 단자의 개수:	2
반도체 출력	
반도체 출력의 갯수:	1
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리:	DC-12
繼電器輸出	
활용 범주 AC/DC1 표준:	EN 60947-4-1
전압 AC1 안전 접점:	240
최대 전류 AC1 안전 접점:	6
전압 DC1 안전 접점:	24
최대 전류 DC1 안전 접점:	6
활용 범주 AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
전압 AC15 안전 접점:	230

최대 전류 AC15 안전 접점:	5
전압 DC13 안전 접점:	24
안전 접점: UL에서 AC:	240VAC G.U. (동일 극성)
릴레이 접점 재료:	AgCuNi
추가 접점 사양 릴레이:	+ 0.2 µm Au
환경 데이터	
기후 적합성:	EN 60068-2-78
대기 온도:	-10 - 55 °C
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
공간 거리 및 연면 거리:	EN 60947-1
과전압 범위:	III / II
공간 및 연면 오염도:	2
기계 데이터	
장착 위치:	모두
하단 섹션 하우징 소재:	PC
전면 플레이트 하우징 소재:	PC
하우징 소재 상부 파트:	PC
커넥션 터미널:	스프링 타입 터미널
터미널 스타일:	플러그인
높이 직경:	100 mm
폭 치수:	17.5 mm
깊이 치수:	120 mm
순중량:	140 g
총중량:	150 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU

RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	7a, 6c, 7c I
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	선두, 납 산화물의
오염물질 비율 %:	> 0,1
CAS 번호:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548025552
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27371819
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000019
ETIM 참조 기능:	EC001449
용량:	0.240

선택적 액세스리

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750910

PNOZ s nIE





750900

PNOZ s pIE

751003

PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

