

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK

C1000027



연결 케이블, 전원 장치, 5-pin M12 암 커넥터, 스트레이트, L- 코드식, 도체 단면: 5 x 1.5mm², 12A, 케이블 길이: 3m

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재
기술 데이터	
전기 데이터	
정격 전류:	12 A
일반 도체 저항 K1:	58Ohm/km
특정 접촉 저항 K1:	$\geq 1E+16 \text{ Ohm*cm}$
환경 데이터	
대기 온도:	-30 - 90 °C
UL 승인 주변 온도:	80 °C
공간 거리 및 연면 거리:	IEC 60664-1
공간 및 연면 오염도:	2
기계 데이터	
커넥터 타입 1:	5-핀 M12 암 커넥터
커넥터 타입 1의 형태:	스트레이트
접점 표면 재료 1:	Ni b / Au 0.2 갈바닉
실링 재료:	FPM
소켓 소재:	CuNi
케이블 소재 K1:	Cu
케이블 K1 절연 재료:	PP (9Y)

케이블 유형 K1:	Li9Y11Y
케이블 길이:	3 m
컬러 케이블 절연 1:	제트 블랙 RAL 9005
하우징 컬러:	블랙
케이블 절연 소재 1:	TPU / TPE-U
케이블의 트레일링 능력 1:	예
(설치 시) 휨 반경 K1:	5 x Ø
최대 외부 직경 케이블 K1:	8 - 8 mm
도체 단면적:	1.5 - 1.5 mm ²
스트랜딩 K1:	5 코어 원형 필러
셸드 K1:	아니오
컨덕터 수:	5
케이블 K1의 승인:	UL AWM-Style 20549
커넥터 1의 승인:	UL 94 HB
할로겐 프리:	예
표준에 따른 할로겐-프리:	DIN VDE 0472-815
내유성:	저항성
표준에 따른 내유성:	DIN EN 60811-2-1
불연성:	cULus 20549
잠금 나사 토크:	0.6 Nm
순중량:	372 g
총중량:	376 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN 코드:	4046548102741
ECLASS 버전:	ECLASS-13

ECLASS 참조 기능:	27060311
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001855
용량:	1.487