

PNOZ s5 C 48-240VACDC 2 n/o 2 n/o t

751135



PNOZsigma veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling met/zonder detectie van onderlinge sluiting, uitgangen: 2 M, 2 Sz (t = 0,04 - 300 s), 1 HL, UB = 48 - 240 V AC/DC, breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, bewaking van noodstop, hekken.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	48 - 240 V
Type voedingsspanning U1:	AC/DC
Opgenomen vermogen AC:	8
Opgenomen vermogen DC:	4 W
Ingangen	
Aantal ingangen:	2
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12
Relais uitgangen	
Gebruikscat. AC/DC1 norm:	EN 60947-4-1
Spanning AC1 veiligheidscont.:	240
Max.stroom AC1 veiligheidscont.:	6
Spanning DC1 veiligheidscont.:	24
Max. stroom DC1 veiligheidscont.:	6
Gebruikscat. AC15/DC13 norm:	EN 60947-5-1

Spanning AC15 veiligheidscont.:	230
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	3
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.U. (same polarity)
Veiligh.contacten:Pilot Duty:	R300, B300
Materiaal relaiscontacten:	AgCuNi
aanv. contactspecif. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-10 - 55 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Times	
Instelbare tijden:	0.8, 0.4, 0.2, 0.3, 15, 1.5, 2.5, 25, 35, 0.5, 0.6, 7, 6, 3, 5, 4, 210, 150, 0.1, 0.04, 8, 80, 90, 60, 20, 50, 40, 30, 16, 1, 2, 70, 0.7, 100, 120, 300, 200, 140, 160, 3.5, 180, 14, 12, 240, 10
Tolerantie Tv:	+/-1 % + +/-20 ms
Herhalingsnauwkeurigheid:	+/-1 % + +/-20 ms
Tolerantie bij storing:	+/-15 % + +/-20 ms
Max. vertragingstijd formule:	tv + 15 % + 20 ms
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC

Aansluitklem:	Veerkrachtklem
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	100 mm
Afmeting breedte:	22.5 mm
Afmeting diepte:	120 mm
Nettogewicht:	250 g
Brutogewicht:	260 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548025460
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	0.324

Optionele accessoires

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750910

PNOZ s nIE





750900

PNOZ s pIE



751004

PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm