

PSSu E F 4DO 0.5-T

314210



PSSu, 전자 모듈, 고장안전, 디지털 입력 및 출력, 4x 출력, 0.5 A, 싱글 폴, 포지티브 스위칭, 회로 단락 방지, 과부하 방지, 피드백 회로 없음, 높아진 환경 요건 충족.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, EAC (유라시아), TÜV
어플리케이션 범위:	Failsafe
기술 데이터	
전기 데이터	
유도형 부하 오프 시의 단자 전압:	U2 - 50 V
허용되는 부하:	저항성, 유도성, 용량성
반도체 출력	
출력단 DC 전압:	24VDC
반도체 출력 전위 절연:	예
반도체 출력 단락 방지:	예
환경 데이터	
기후 적합성:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	-40 - 70 °C
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-78
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
응결 허용?:	단기
영구 작동 높이 ASL:	5000m

EMC 수행 표준...:	EN 12015, EN 12016, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2(구역 B)
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
광대역 노이즈 지정:	EN 60068-2-64
표준1에 따른 연속 충격:	150m/s ²
공간 거리 및 연면 거리:	EN 61131-2
과전압 범위:	II
공간 및 연면 오염도:	2
보호 유형 표준:	EN 60529
기계 데이터	
하단 섹션 하우징 소재:	PC
전면 플레이트 하우징 소재:	PC
하우징 소재 코드:	PA
터미널 스타일:	플러그인
높이 직경:	76 mm
폭 치수:	12.6 mm
깊이 치수:	60.2 mm
순중량:	38 g
총중량:	46 g
코딩 요소 이름:	E
코딩 요소 색상:	노란색
환경	
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548049152
ECLASS 버전:	ECLASS-13

ECLASS 참조 기능:	27242604
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001599
용량:	0.049

필수적 액세서리

	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T



314610

PSSu BP-C 1/8 S-T

선택적 액세서리



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)